

MATERIALI PLASMABILI

Garza Gessata



HDM56700 - GARZA GESSATA "CELLONA" 10 cm. x 2 mt.

HDM56702 - GARZA GESSATA "CELLONA" 10 cm. x 5 mt.

Con Cellona, la garza gessata art. HDM56700, si possono realizzare soggetti particolarmente leggeri (molto indicata per le maschere). Con una forbice tagliare un pezzo di "cellona" della grandezza desiderata, immergerla in acqua per pochi istanti e rivestire l'interno dello stampino impiegando pezzi di "cellona" più piccoli per raggiungere meglio i particolari più profondi dello stampino. Per inspessire procedere con ulteriori strati di "cellona". Lasciare asciugare ed estrarre il soggetto dallo stampino, rifilare con una forbice le parti in eccedenza, quindi decorare con qualsiasi prodotto colorante.

Consigli utili: "Cellona" può essere utilizzata anche per rivestire un soggetto in polistirolo trasformandolo in una leggera forma di gesso.

Come realizzare con gli stampi soggetti vuoti quindi più leggeri



1. In un contenitore preparare 3 parti di polvere ceramica e una parte di acqua. Mescolare e versarne quanto basta fino a riempire la cavità del naso. Con un pennello spalmare su tutto il resto dello stampo.

Tagliare dei pezzetti di CELLONA, bagnarli immergendoli in un piattino d'acqua e adagiarli su tutto l'impasto ancora morbido.



2. Con altri pezzi di CELLONA ricoprire lo strato precedente. Proseguire con altri strati di CELLONA fino ad uno spessore di 3-4 mm.



3. Lasciare che tutto asciughi ed estrarre dallo stampino le due parti di testa. Carteggiare eventuali sbavature.



4. Unire le due metà della testa stucando il punto di congiunzione con pezzetti di CELLONA o con l'impasto.



La tridimensionalità del terreno su cui siedono le figure tratte dalla carta **HDCADE191** Gauguin si è ottenuta sovrapponendo più strati di garza gessata **HDM56702**

